

Tragring für Heizhaube 250 ml

[BAD_1163033.pdf]



Zur Befestigung der Standardheizhauben in Stivuaufbauten wird ein kunststoffbeschichteter Tragring verwendet. Dabei wird die Heizhaube an ihren vier Befestigungshaken in den Tragring eingehakt. Mit einer Kreuzklemme kann der Tragringarm an senkrechten oder waagrechten Stivuaufbauten befestigt werden

Bestelldaten

Tragring Serie KM-TR

| Inhalt ml / l | Ring Ø mm | Grifflänge mm | Art.-Nr. |
|------------------|--------------|------------------|----------|
| 25 | 90 | 185 | 72000025 |
| 50 | 90 | 185 | 72000050 |
| 100 | 110 | 185 | 72000100 |
| 250 | 140 | 185 | 72000250 |
| 500 | 160 | 185 | 72000500 |
| 1 | 188 | 185 | 72001000 |
| 2 | 222 | 185 | 72002000 |
| 3 | 238 | 230 | 72003000 |
| 4 | 261 | 230 | 72004000 |